

Garant GRIDLINE

**Montážny vozík so zásuvkami 75 kg, 20×20G, Výška v mm / počet zásuviek:
685/4A****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	930515 685/4A
GTIN	4067263101086
Trieda položky	9GK

Popis**Prevedenie:****Kompletne so zásuvkami 20 × 20 G.**

Montážny vozík 24 × 24 G s 2 pevnými a 2 otočnými kolieskami s guľôčkovými ložiskami, Ø 125 mm, s polyuretánovým behúňom, otočné kolieska sú uzamykateľné. So 4-stranným zvýšeným okrajom, drážkovanou gumenou podložkou a 2-zložkovými posuvnými rukoväťami Haptoprene®. Poistka proti vytiahnutiu bráni súčasnému otvoreniu niekoľkých zásuviek. Skrinka s centrálnym zamykaním pomocou cylindrickej zámky.

100 % plný výsuv zásuviek s rôznym výsuvom. Zásuvky s perforovaním na upevnenie drážkových deliacich líšt v rasti 25 mm (od výšky čela zásuvky 75 mm).

S **jednoručným odblokovaním zásuvky** zabraňuje otvoreniu zásuviek počas prepravy. Nevyhnutné pre všetky montážne vozíky.

Povrchová úprava farby:

Korpus a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, **prášково nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

Technický opis

Zásuvka Úžitková plocha v G	20×20
so zvýšeným okrajom	áno
Počet dvier	0
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	20
Počet riadiacich koliesok so zaistovacou brzdou	2
Úžitková výška pre zásuvky	400 mm
Úžitková výška	400 mm
Hmotnosť	76 kg
Povrch behúňa bezúrovňový	áno
Zásuvková skrinka Výška	500 mm
Počet výsuvných políc	0
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Puzdro hore otvorené	nie
Zásuvky Úžitková šírka	500 mm
Hĺbka	600 mm
Zásuvková skrinka Úžitková výška	400 mm
Počet zásuviek	4
Zásuvky Jednotlivé odblokovanie	jednoručný
Ø kolesa	125 mm
Maximálna nosnosť	600 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Zásuvky Úžitková šírka v G	20
Šírka	600 mm
Počet konzolových koliesok bez zaistovacej brzdy	2
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
ComfortClose	nie
Výška	685 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka	500 mm
Hrúbka materiálu	1,2 mm

Zásuvkový výsuv	Blokovanie výsuvu
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	20×20G
Druh produktu	Montážny vozík