

Garant GRIDLINE

Skrinka na náradie kompletná so zásuvkami 75 kg, 36×24G, Výška v mm / počet zásuviek: 1000/7A**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	931305 1000/7A
GTIN	4067263101024
Trieda položky	9GK

Popis**Prevedenie:**

Kompletne osadená skrinka na náradie v 40 × 28 G so zásuvkami 36 × 24 G. Centrálné zamykanie s cylindrickou zámkom. **100 % plný výsuv zásuviek** s rôznym výsuvom. Zásuvky s perforovaním na upevnenie drážkových deliacich líšt v rastru 25 mm (od výšky čela zásuvky 75 mm). Poistka proti vytiahnutiu bráni súčasnému otvoreniu niekoľkých zásuviek.

Povrchová úprava farby:

Korpus a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, **prášково nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

Upozornenie:

Pri zdvíhaní a preprave skrinky dbajte na to, aby boli zásuvky v skrinke dostatočne upevnené.

Technický opis

Hĺbka	700 mm
Zásuvky Úžitková šírka v G	36
Šírka	1000 mm

Montáž pod výškovo nastaviteľné pracovisko	nie
Úžitková výška pre zásuvky	900 mm
Počet výsuvných políc	0
Počet zásuviek	7
Zásuvky Úžitková šírka	900 mm
Hmotnosť	181 kg
Úžitková výška	900 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	24
Zásuvky Úžitková hĺbka	600 mm
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Výška	1000 mm
Počet dvier	0
Zásuvka Úžitková plocha v G	36×24
Hrúbka materiálu	1,2 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Zásuvkový výsuv	Blokovanie výsuvu
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	36×24G
Druh produktu	Skriňa na náradie