

Yale

Ocelový navijak SJ, Nosnost: 3t



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	086040 3
GTIN	4025092079877
Trieda položky	08Y

Popis

Prevedenie:

Závity ozubenej tyče so zdvíhaným telesom.

Samočinná záťažová tlaková brzda bezpečne zastaví náklad v požadovanej výške.

Ocelový navijak typ SJ s kľukou s rohatkou podľa VBP.

Norma:

DIN 7355

Technický opis

Výška zdvihu	1095 mm
Nosnosť	3000 kg
Stavebná výška	735 mm
Hmotnosť	20 kg
Druh produktu	Zdvihák vozíkov / strojový zdvihák

