

**Garant****Základní prvek HiPer-Drill, 3×D, Ø DC: 17mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	231605 17
GTIN	4045197602787
Trieda položky	21S

**Popis****Prevedenie:**

- **Najvyššie rýchlosti posuvu a maximálny výkon vďaka optimálne zosúladeným geometriám a materiálom.**
- **Presné umiestnenie reznej vložky cez prizmatické lôžko doštičky a bezpečné upnutie vďaka centrálnemu otvoru.**
- **Vysoká presnosť obvodového hádzania v zmontovanom stave. (Na otvory s presnosťou IT9)**
- **Podpera stopky pre optimálnu stabilitu pri používaní.**

**Použitie:**

Stacionárne a rotačné použitie. Pre otvory do presnosti IT9.

**Upozornenie:**

Upínacia skrutka sa musí vymeniť pri každej piatej výmene reznej vložky.

Ďalšie rozmery do Ø 50,99 mm sú k dispozícii na vyžiadanie.

Pre optimálne obvodové hádzanie upnite do hydraulického skľučovadla (napríklad č. 302026 veľ. 20).

Kvôli optimálnej stabilite upínajte vždy vrták čo najkratšie.

**Technický opis**

Upínacia skrutka	231999 8IP1 (1,2 Nm)
Ø rozsah D <sub>c</sub>	17 - 17,99 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	20 mm
Úžitková dĺžka L <sub>1</sub>	54 mm
Dĺžka stopky L <sub>s</sub>	50 mm

Séria	HiPer Drill
Počet rezných hrán Z	2
Celková dĺžka L	132 mm
Prevedenie	3xD
Stopka	ISO 9766
Použite vrtáka	podmienené priečne vrtanie
Použite vrtáka	podmienené vrtanie vo zväzku
Použite vrtáka	podmienené šikmý výstup
Použite vrtáka	podmienené strediace vrtanie
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Vrták s vymeniteľnými doštičkami

## Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Skrutka Torx Plus® Pohon 8IP1	231999 8IP1
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený uťahovací moment 1,2	211750 1,2