

HEDI

Závesný rozvádzač energií, Typ: 250



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	081142 250
GTIN	4003644015771
Trieda položky	08B

Popis

Prevedenie:

Výstupné zásuvky so samozatváracími krytmi.

Kompaktný závesný rozvádzač energie s robustnou, tvrdou gumou vystuženou skriňou pre priestorovo úspornú a usporiadanú distribúciu napätia a stlačeného vzduchu.

- **Jednoduchý vstup kábla s odľahčením ťahu.**
- **Závesný otvor a masívny hák nástroja.**
- **Ochrana proti striekajúcej vode IPX4.**

Funkcia:

IP20: Existuje ochrana proti vniknutiu cudzích telies s $\varnothing < 12$ mm, ale malo by sa zabrániť dotyku, okrem toho neexistuje ochrana pred vodou.

IPX4: Existuje ochrana proti striekajúcej vode zo všetkých smerov, ale žiadna ochrana pred cudzími predmetmi alebo dotykom.

Upozornenie:

Závesné rozvádzače energie s prípojkou Ethernet na požiadanie.

Technický opis

Typ	250
-----	-----

Šírka	227 mm
Menovitý výkon	3,5 kW
Výška	305 mm
Hĺbka	212 mm
Počet zásuviek 250 V	6
Stupeň ochrany krytom IP	IP X4
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Typ zástrčky Vstup	F
Druh produktu	Rozvádzače energií