

Garant**APMT 133516 ER, HB7730, Typ: GG**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	215371 GG
GTIN	4045197673640
Trieda položky	21A

Popis

Upozornenie:

Normované hodnoty pre $a_e = 0,25 \times D$ / $a_p = 4$ mm, $a_{p\max} = 6$ mm.

Technický opis

Posuv f_z na zub	0,18 mm
Typ	GG
Uhlový Polomer	1,6 mm
Séria	Softcut®
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	APMT 133516 ER
Typ	HB7730
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o uživateli

	Zhoda	V_c	Kód ISO
GG(G)	vhodný	250	K
mokrý maximum	podmienene vhodný		
suché	vhodný		