

Garant**APET 133504 FR, HU7810, Typ: ALU**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	215302 ALU
GTIN	4045197601131
Trieda položky	21A

Popis

Upozornenie:

Normované hodnoty pre $a_e = 0,25 \times D$ / $a_p = 4$ mm, $a_{p\max} = 6$ mm.

Technický opis

Typ	HLINÍK
Posuv f_z na zub	0,2 mm
Uhlový Polomer	0,4 mm
Séria	Softcut®
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	APET 133504 FR
Typ	HU7810
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívatelovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	600	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	500	N
Hliník > 10 % si	vhodný	400	N
mokrú maximum	podmienene vhodný		
suché	vhodný		