

**Garant****list HSS šírka ap = 3,1 mm, Ø D / počet čepielok Z: 63/4mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	218444 63/4
GTIN	4045197534170
Trieda položky	21P

**Popis****Prevedenie:**

Vysoko výkonný systém oddeľovacej frézy s variabilitou v kombinácii goliera a **lacného ocelového noža** alebo goliera a **vysoko presného teplotne odolného noža HSS**.

**Použitie:**

Na frézovanie drážok a rezanie. Pre vysokú presnosť opakovania pri sériovej výrobe používajte prednostne čepel HSS.

**Pozor!:**

Montážny kľúč č. 279940 je nutné objednať zvlášť.

**Upozornenie:**

Je možné objednať kotúčové frézy / odrezávacie frézy do Ø D = 200 mm.  
Náhradné HSS kotúče je možné doobjednať ako príslušenstvo.

**Technický opis**

Ø rezných hrán D <sub>c</sub>	63 mm
Súprava upevňovacích skrutiek	219985
vhodná otočná rezná platnička	XC.. 1125

Počet rezných hrán Z	4
Prevedenie stopky	s otvorom
Rezný materiál	HSS
Druh produktu	Kotúčová fréza

---

## Príslušenstvo

Súprava upevňovacích skrutiek10-dielne	219985
--	--------