

USB nabíjací adaptér, Typ: 2



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	081149 2
GTIN	4008496066162
Trieda položky	08C

Popis

Prevedenie:

- **Celkový výkon: 38 W pre optimalizované a rýchle nabíjanie**
- **Najnovšia technológia GN**
- **Technologický trend: Power Delivery a Quick Charge pre rýchle a inteligentné nabíjanie**
- **Vstup striedavého prúdu: 100 – 240 V ~ 1.0 A 50 – 60 Hz**
- **1x konektor USB typu C: 5 V/3 A; 9 V/2,22 A; 12 V/1,67 A (20 W max.)**
- **1x konektor USB A QC: 5 V/3 A; 9 V/2 A; 12 V/1.5 A (18 W MAX)**
- **Súbežné nabíjanie až 2 zariadení**
- **Mimoriadne ľahký, veľmi praktický a kompaktný**
- **Moderný a kvalitný dizajn**
- **Zaručená a overená kvalita VARTA**

Technický opis

Počet nabíjacích miest pre USB	2
Menovité napätie	100 - 240 V
Dĺžka	80 mm
Výška	195 mm

Sieťová frekvencia	50 - 60 Hz
Maximálny počet nabíjacích miest	2
Šírka	35 mm
Označenie výrobcu	VARTA Speed Charger 38 W
Druh produktu	Nabíjačka