

# Yale

## Strojní zdvihák so zdvíhacou čelustou YAM, Nosnosť: 10t



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	086046 10
GTIN	4025092154000
Trieda položky	08Y

### Popis

**Prevedenie:**

Strojový zdvihák s kompaktnými rozmermi, bremeno je možné zdvíhať ako pomocou zdvíhacej čeluste, tak aj pomocou hlavy. Vysoká úroveň stability, páka čerpadla sa dá otáčať o 270° (nie veľ. 2).

**Použitie:**

Zdvíhanie, nastavenie polohy a premiestňovanie strojov alebo podobných bremien, ako aj pre všeobecné opravy a montážne práce.

### Technický opis

Dĺžka pazúra	60 mm
Výška	325 mm
Maximálna nosnosť	10 t
minimálna výška uchytenia	33 mm
Hmotnosť	38 kg
automatický návrat pružiny	áno

Výška zdvihu	145 mm
Šírka	240 mm
Šírka pazúra	100 mm
Dĺžka	280 mm
Druh produktu	Hydraulický strojový zdvihák