

**Garant****Kotúčová fréza s nákrúžkom Šírka  $a_p = 5$  mm,  $\varnothing D$ : 63mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	218562 63
GTIN	4045197462428
Trieda položky	210

**Popis****Prevedenie:**

Kotúčová fréza vyrobená z robustnej špeciálnej ocele na zníženie vibrácií.

**Použitie:**

Na frézovanie drážok a štrbín. Môže sa použiť pre plochú alebo neplochú spodnú stranu drážky.

**Náhradný diel:**

Č. 219949 (TX9; 2,0 Nm).

**Upozornenie:**

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 2,2** s čepeľou č. **674252 vel. IP9**.

Možné je objednať kotúčovú frézu do  $\varnothing D = 200$  mm.

**Technický opis**

Dĺžka goliera $L_1$	15 mm
$\varnothing$ polohovacieho otvoru	22 mm
Celková dĺžka $L_{\text{celk}}$	50 mm
vhodná otočná rezná platnička	SNHX
maximálna hĺbka zárezu $a_{e \text{ max}}$	10,5 mm

efektívny počet rezných hrán $Z_{\text{eff}}$	4
Ø rezných hrán $D_c$	63 mm
Ø goliera $d_1$	40 mm
Počet otočných rezných platničiek	8
Prevedenie stopky	s otvorom
Vnútorne chladenie	nie
Výmena nástrojov	PowerCard
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SN.. 1103
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219949 (IP9; 2,0 Nm)
Druh produktu	Kotúčová fréza

## Príslušenstvo

Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený uťahovací moment 2,2	211750 2,2
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 10-dielne	219949
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 9IP	674252 9IP