

Garant**Valcový upínač bez vnútorného chladenia, stopka Weldon, Pre Ø vyvrtavacej hlavy D: 16mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	210555 16
GTIN	4045197522658
Trieda položky	21Z

Popis**Prevedenie:**

Precízne vybrúsené upínanie na skrutkovacie hlavice GARANT TopCut.

Systém obvodovej hádzavosti $\leq 10 \mu\text{m}$ vďaka kombinácii kužeľovej a rovnej plochy.

Upozornenie:

Maximálna hĺbka frézovania = $L_1 + l$; l = pozri rozmery skrutkovacích hlavíc: č. 210050 – 210410.

Upínací kľúč = č. 219987.

Použitie na momentový kľúč = č. 219986.

Pri nástrojoch s dlhým vyložením zredukuje technologické dáta.

Technický opis

Úžitková dĺžka L_1	40 mm
Vonkajší Ø D_1	15,8 mm
Pre Ø vyvrtavacej hlavy D	16 mm
odporúčaný ťahovací moment	15 Nm
Celková dĺžka L	100 mm
Ø stopky D_s	25 mm
Séria	TopCut
Upínač	stopka Weldon
Druh produktu	Upínač skrutkovacej frézy

