

Garant**list HSS šírka $a_p = 2,2$ mm, $\varnothing D$ / počet čepielok Z: 100/8mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	218442 100/8
GTIN	4045197534149
Trieda položky	21P

Popis**Prevedenie:**

Vysoko výkonný systém oddeľovacej frézy s variabilitou v kombinácii goliera a **lacného ocelového noža** alebo goliera a **vysoko presného teplotne odolného noža HSS**.

Použitie:

Na frézovanie drážok a rezanie. Pre vysokú presnosť opakovania pri sériovej výrobe používajte prednostne čepel HSS.

Pozor!:

Montážny kľúč č. 279940 je nutné objednať zvlášť.

Upozornenie:

Je možné objednať kotúčové frézy / odrezávacie frézy do $\varnothing D = 200$ mm.
Náhradné HSS kotúče je možné doobjednať ako príslušenstvo.

Technický opis

\varnothing rezných hrán D_c	100 mm
Súprava upevňovacích skrutiek	219985
vhodná otočná rezná platnička	XC.. 1119

Počet rezných hrán Z	8
Prevedenie stopky	s otvorom
Rezný materiál	HSS
Druh produktu	Kotúčová fréza

Príslušenstvo

Súprava upevňovacích skrutiek10-dielne	219985
--	--------