

Yale

Univerzálny valec YS, Tlaková sila / zdvih (t / mm): 10/100



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	086060 10/100
GTIN	4025092150071
Trieda položky	08Y

Popis

Prevedenie:

Všetky montážne a prídavné diely zodpovedajú **metrickej rade noriem**, čo podstatne zjednodušuje montážne a servisné práce, ako aj zaobstaranie náhradných dielov. **100 % kompatibilita** so všetkými bežne dostupnými hydraulickými systémami 700 bar.

Univerzálne valce sa vyznačujú extrémne **dobrou odolnosťou voči bočnému zaťaženiu**, disponujú pružným spätným ťahom a iba jednou hadicovou prípojkou s rýchlospojkou.

Použitie:

Pre všetky tlakové práce, ktoré vyžadujú veľkú silu a malé rozmery. Ideálne na použitie v zariadeniach a dielenských lisoch vďaka štandardným metrickým upevňovacím závitom.

Použiteľné vo všetkých polohách.

Rozsah balenia:

Vrátane tlakovej prípojky 3/8-NPT. Dodávka sa uskutoční pripravená na prevádzku vrátane objímky spojky, tlačného kusu z kalenej ocele (pečiatky) a upevňovacieho závitú **bez** pripojovacích vedení a adaptéra.

Upozornenie:

Uzavreté systémy sa z výroby predbežne zmontované, naplnené a odvzdušnené.

Hydraulické ručné čerpadlo pozri Č. 086050, hydraulická hadica Č. 086081, manometer Č. 086087.

Technický opis

Stavebná dĺžka po zasunutí	178 mm
Výška zdvihu	100 mm
Hmotnosť	2,8 kg
maximálna tlaková sila	100 kN
Množstvo oleja	146 ml
Valec vonkajší Ø	57 mm
Druh produktu	Hydraulický valec

Príslušenstvo

Hydraulická hadica HHC s montážou/plnením vo výrobe Dĺžka 2	086081 2
Hydraulické ručné čerpadlo HPS Počet stupňov / objem nádrže 2/2	086050 2/2
Hydraulické ručné čerpadlo HPS Počet stupňov / objem nádrže 2/4	086050 2/4
Hydraulická hadica HHC s montážou/plnením vo výrobe Dĺžka 6	086081 6
Hydraulická hadica HHC s montážou/plnením vo výrobe Dĺžka 3	086081 3
Hydraulické ručné čerpadlo HPS Počet stupňov / objem nádrže 1/0,7	086050 1/0,7
Hydraulické ručné čerpadlo HPS Počet stupňov / objem nádrže 2/0,7	086050 2/0,7
Hydraulická hadica HHC s montážou/plnením vo výrobe Dĺžka 1	086081 1