

Yale

Ocelový navijak SJ, Nosnost: 5t



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	086040 5
GTIN	4025092079884
Trieda položky	08Y

Popis

Prevedenie:

Závity ozubenej tyče so zdvíhaným telesom.

Samočinná záťažová tlaková brzda bezpečne zastaví náklad v požadovanej výške.

Ocelový navijak typ SJ s kľukou s rohatkou podľa VBP.

Norma:

DIN 7355

Technický opis

Hmotnosť	27 kg
Výška zdvíhu	1080 mm
Stavebná výška	730 mm
Nosnosť	5000 kg
Druh produktu	Zdvihák vozíkov / strojový zdvihák

