

HELICOIL® Plus
made by BOLLHOFF
Sortiment na opravu závitov, Obsah: M5-M12

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	082820 M5-M12
GTIN	4250361202926
Trieda položky	04D

Popis
Prevedenie:

Sortiment na opravu závitov pozostávajúci z rôznych opravných súprav pre metrické ISO závit. Veľmi odolné, voľne prechádzajúce závitové vložky HeliCoil®plus z **ušľachtilej ocele s vysokou odolnosťou proti opotrebovaniu** s prísnyimi toleranciami, **vysokou kvalitou povrchu** ako aj **odolnosťou proti korózii a vysokým teplotám**. Flexibilná konštrukcia umožňuje rovnomerné rozloženie zaťaženia a ťahu a vytvára tak **trvalé** skrutkové spoje najvyššej kvality **pre všetky prevádzkové zaťaženia** (statické, dynamické) s **ideálnym prenosom sily**. Jednoduchá, rýchla montáž. Výsledkom je skalibrovaný obojstranne použiteľný vnútorný závit. **230-dielna:**
 (po 20 nástavcov 1xD; 1,5xD; 2xD – M5; M6)
 (po 10 nástavcov 1xD; 1,5xD; 2xD – M8; M10; M12)

Použitie:

Na hospodárnu **obnovu poškodených** alebo **opotrebovaných závitov** a ako konštrukčný prvok na **pancierovanie závitov** pri použití materiálov s nízkou pevnosťou v šmyku (napr. hliník, zliatiny hliníka a horčíka).

Rozsah balenia:

Násady na rezanie závitov Helicoil®Plus rôznych rozmerov a dĺžok, 5 špirálových vrtákov, 5 ručných závitníkov HSS, 5 vstavaných vretien, 5 lamačov na čape, 1 plastový kufrík (D × Š × V) 420 × 340 × 120 mm.

Upozornenie:

TiCN strojný závitník HSS-E-PM pozri Č. 133550 a Č. 138200.

- **Vhodné medzné kalibračné trne na skúšanie závitov nájdete pod číslom 486000 a nasl.**
- **Samosvorné vložky, iné rozmery a závitové vložky UNC/UNF sú k dispozícii na vyžiadanie.**

Technický opis

Počet vložiek dĺžka závitu 1,5×D	70
Počet vložiek dĺžka závitu 1×D	70
Počet vložiek dĺžka závitu 2×D	70
Druh produktu	Oprava závitov