

HEDI

Závesný rozvádzač energií pre F, B, PL, CZ, Typ: 250



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	081143 250
GTIN	4003644015788
Trieda položky	08B

Popis

Prevedenie:

Výstupné zásuvky so samozatváracími krytmi.

Kompaktný závesný rozvádzač energie s robustnou, tvrdou gumou vystuženou skriňou pre priestorovo úspornú a usporiadanú distribúciu napätia a stlačeného vzduchu.

So zásuvkami pre **krajiny F, B, PL a CZ.**

- **Jednoduchý vstup kábla s odľahčením ťahu.**
- **Závesný otvor a masívny hák nástroja.**
- **Ochrana proti striekajúcej vode IPX4.**

Funkcia:

IP20: Existuje ochrana proti vniknutiu cudzích telies s $\varnothing < 12$ mm, ale malo by sa zabrániť dotyku, okrem toho neexistuje ochrana pred vodou.

IP44: Obsahuje ochranu proti striekajúcej vode zo všetkých smerov a ochranu proti vniknutiu cudzích predmetov s $\varnothing > 1$ mm, ale aj tak by bolo potrebné chrániť nástroje a vodiče.

Upozornenie:

Závesné rozvádzače energie s prípojkou Ethernet na požiadanie.

Technický opis

Menovitý výkon	3,5 kW
----------------	--------

vhodné pre krajiny	F; B; PL; CZ
Hĺbka	212 mm
Šírka	227 mm
Výška	305 mm
Typ	250
Počet zásuviek 250 V	6
Stupeň ochrany krytom IP	IP 44
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Typ zástrčky Vstup	E
Druh produktu	Rozvádzače energií