

Yale

Strojní zdvihák so zdvíhacou čelustou YAM, Nosnosť: 15t



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	086046 15
GTIN	4025092338851
Trieda položky	08Y

Popis

Prevedenie:

Strojový zdvihák s kompaktnými rozmermi, bremeno je možné zdvíhať ako pomocou zdvíhacej čeluste, tak aj pomocou hlavy. Vysoká úroveň stability, páka čerpadla sa dá otáčať o 270° (nie veľ. 2).

Použitie:

Zdvíhanie, nastavenie polohy a premiestňovanie strojov alebo podobných bremien, ako aj pre všeobecné opravy a montážne práce.

Technický opis

automatický návrat pružiny	nie
Výška	344 mm
Výška zdvihu	140 mm
Šírka pazúra	110 mm
minimálna výška uchytenia	33 mm
Hmotnosť	53 kg

Délka	321 mm
Délka pazúra	60 mm
Šírka	258 mm
Maximálna nosnosť	15 t
Druh produktu	Hydraulický strojový zdvihák