

Garant**Rohová fréza 90° GARANT Softcut®, s otvorem, Ø D / Zeff: 40/4mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	215579 40/4
GTIN	4045197455314
Trieda položky	210

Popis**Prevedenie:**

Presná rohová fréza s nerovnakým rozstupom pre hladký chod, najvyššiu presnosť a rezný výkon. **Nová generácia** vysokovýkonných rohových fréz s **otočnými reznými doštičkami a geometriou s redukovanou reznou silou, aby bolo možné použiť MTC pri práci v nestabilných podmienkach alebo na vretená s nižším výkonom pohonu.**

Použitie:

Na rohové frézovanie do výrazných hĺbok, aj do plného materiálu. Univerzálne použitie na všetky oceľové materiály vrátane nehrdzavejúcich ocelí a ocelí odolných proti kyselinám.

Náhradný diel:

Súprava skrutiek na vymeniteľné doštičky č. 219826 (8IP; 2,2 Nm).

Upozornenie:

Pred použitím výmenných doštičiek s polomerom väčším ako 2 mm je potrebné modifikovať lôžko doštičky.

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 2,2** s čepeľou č. **674252 vel. 8IP.**

Nepoužívať na šikmé frézovanie a rotačné zanorovanie!

Pred použitím výmenných doštičiek s polomerom väčším ako 2 mm je potrebné modifikovať lôžko doštičky.

Technický opis

Ø polohovacieho otvoru	16 mm
efektívny počet rezných hrán Z_{eff}	4

Celková dĺžka L_{celk}	55 mm
vhodná otočná rezná platnička	AP.. 1335..
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219826 (8IP; 2,2 Nm)
\varnothing rezných hrán D_c	40 mm
maximálna hĺbka rezu $a_{p\text{max}}$	39,5 mm
Séria	Softcut®
Počet otočných rezných platničiek	16
Prevedenie stopky	s otvorom
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Členenie britov	nerovnaké
Vnútorne chladenie	áno
Stratégia obrábania	MTC
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Rohová fréza

Príslušenstvo

Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 2,2	211750 2,2
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 10-dielne	219826
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP