

Yale

Náhradná hydraulická hadica HHC, Dĺžka: 1 m



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	086080 1
GTIN	4025092155687
Trieda položky	08Y

Popis

Prevedenie:

So spojovacou zástrčkou č. 086085 veľ. M1 (strana valca) a skrutkový závit 3/8-NPT (strana čerpadla). Vonkajší Ø 14 mm; vnútorný Ø 6,3 mm (nominálna šírka); tlak pri roztrhnutí 2800 bar; minimálny polomer ohybu R = 100 mm.

Všetky montážne a prídavné diely zodpovedajú **metrickej rade noriem**, čo podstatne zjednodušuje montážne a servisné práce, ako aj zaobstaranie náhradných dielov. **100 % kompatibilita** so všetkými bežne dostupnými hydraulickými systémami 700 bar.

Upozornenie:

Uzavreté systémy sa z výroby predbežne zmontované, naplnené a odvzdušnené.

Technický opis

Dĺžka	1 m
Druh produktu	Hydraulické príslušenstvo