

**Garant****Vymeniteľný brit HiPer-Drill m7, HB7530, Ø D: 15,7mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	231640 15,7
GTIN	4045197605849
Trieda položky	21M

**Popis****Prevedenie:**

Prizmaticky brúsená rezná hlava pre presné polohovanie a stabilné uloženie.  
Sústrednosť v zmontovanom stave  $\leq 20 \mu\text{m}$ . Pre otvory do presnosti IT9.

**Upozornenie:**

Rezné údaje sa vzťahujú na základný prvok  $5 \times D$ .  
Pilotné otvory vrtajte len pomocou vymeniteľného britu rovnakého typu.

**Technický opis**

Ø D	15,7 mm
Posuv f v oceli $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,24 mm/ot,
pre veľkosť základného prvku	15 mm
Séria	HiPer Drill
Počet výmien/rezných hrán	1
Uhol špičky	135 Stupeň

Typ	HB7530
Rezný materiál	HM
Pološtandard	áno
Počet rezných hrán Z	2
Druh produktu	Rezná vložka na vrtanie

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	130	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	110	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	100	P
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	90	P
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	75	P
TOOLOX 33	vhodný	40	H
TOOLOX 44	vhodný	35	H
HARDOX 500 < 1600 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	30	H
GG(G)	podmienene vhodný	80	K
mokrý maximum	vhodný		

### Príslušenstvo

Skrutka Torx Plus® Pohon 8IP

231999 8IP