

**Čelná fréza DOVEIQMILL, s otvorom, Ø DC / počet čepielok Z: 50/4mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 222500 50/4   |
| GTIN             | 7291075311358 |
| Trieda položky   | 19D           |

**Popis****Prevedenie:**

Mimoriadne stabilný systém roviného frézovania. Otočné rezné platničky sa upevňujú pomocou skrutky a s dodatočným upevnením v rybinovitom lôžku doštičky. Pozitívne axiálne uloženie platničiek zaručuje mäkký rez a tým aj výbornú kvalitu povrchu. Maximálna **hospodárnosť** vďaka otočným rezným platničkám s 8 reznými hranami.

**Náhradný diel:**

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky č. **229695 4** (IP15; 4,8 Nm).

**Technický opis**

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| maximálny vonkajší Ø $D_{max}$   | 59,4 mm      |
| Celková dĺžka $L_{celk}$         | 40 mm        |
| maximálna hĺbka rezu $a_{p,max}$ | 4,6 mm       |
| Ø rezných hrán $D_c$             | 50 mm        |
| Počet rezných hrán Z             | 4            |
| Séria                            | DOVE-IQ-MILL |

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Ø polohovacieho otvoru        | 22 mm                    |
| vhodná otočná rezná platnička | SYHU0704..               |
| Označenie výrobcu             | IQ845 FSY D050-04-22-R07 |
| Prevedenie stopky             | s otvorom                |
| Uhol nastavenia k             | 50 Stupeň                |
| Členenie britov               | nerovnaké                |
| Vnútorne chladenie            | áno                      |
| Druh produktu                 | Čelná fréza              |

---

## Príslušenstvo

|   |          |
|---|----------|
| Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky5-dielne Typ 4 | 229695 4 |
|---|----------|