



## Fréza pre vysoké posuvy LOGIQ4FEED, Valcová stopka, Ø DC / počet čepielok Z: 20/3



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	221100 20/3
GTIN	7291075392753
Trieda položky	19D

### Popis

#### Prevedenie:

Inovatívny frézovací systém s vysokým posuvom na efektívne hrubovanie – najmä na obrábanie hlbokých dutín, napr. vo výrobe nástrojov a foriem, ako aj v leteckom a kozmickom priemysle. Otočná rezná platnička má vedľajšiu reznú hranu, ktorá zaručuje vyšší výkon trieskového obrábania pri šikmom zanorení.

#### Náhradný diel:

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky č. **229695 2** (TX7; 0,9 Nm).

### Technický opis

Ø stopky $D_s$ h6	20 mm
Vrtacie cirkulárové frézy Ø $D_{min}$	32,6 mm
Vnútorne chladenie	áno
Ø rezných hrán $D_c$	20 mm
Dĺžka výčnelku $L_1$	50 mm
Vrtacie cirkulárové frézy $a_p$	0,8 mm
Počet rezných hrán Z	3
Vrtacie cirkulárové frézy Ø $D_{max}$	39 mm
Séria	LOGIQ-4-FEED
Uhol rampy $\alpha_{max}$	2,7 Stupeň

Dĺžka rampy L pre $\alpha_{\max}$	10,6 mm
$\varnothing D_3$	12,6 mm
Celková dĺžka $L_{\text{celk}}$	140 mm
Prevedenie stopky	Valcová stopka
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Kopírovacia fréza

## Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 5-dielne Typ 2	229695 2
--	----------