

**Čelná fréza DOVEIQMILL, s otvorem, Ø DC / počet čepielok Z: 80/6mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	222500 80/6
GTIN	7291075311396
Trieda položky	19D

Popis**Prevedenie:**

Mimoriadne stabilný systém rovinného frézovania. Otočné rezné platničky sa upevňujú pomocou skrutky a s dodatočným upevnením v rybinovitom lôžku doštičky. Pozitívne axiálne uloženie platničiek zaručuje mäkký rez a tým aj výbornú kvalitu povrchu. Maximálna **hospodárnosť** vďaka otočným rezným platničkám s 8 reznými hranami.

Náhradný diel:

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky č. **229695 4** (IP15; 4,8 Nm).

Technický opis

Ø polohovacieho otvoru	27 mm
vhodná otočná rezná platnička	SYHU0704..
Ø rezných hrán D_c	80 mm
Séria	DOVE-IQ-MILL
Počet rezných hrán Z	6
Celková dĺžka L_{celk}	50 mm

maximálny vonkajší $\varnothing D_{\max}$	89,4 mm
maximálna hĺbka rezu $a_{p\max}$	4,6 mm
Označenie výrobcu	IQ845 FSY D080-06-27-R07
Prevedenie stopky	s otvorom
Uhol nastavenia k	50 Stupeň
Členenie britov	nerovnaké
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Čelná fréza

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky5-dielne Typ 4	229695 4
---	----------