



## Fréza pre vysoké posuvy LOGIQ4FEED, Valcová stopka, $\varnothing$ DC / počet čepielok Z: 25/4



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	221100 25/4
GTIN	7291075392777
Trieda položky	19D

### Popis

#### Prevedenie:

Inovatívny frézovací systém s vysokým posuvom na efektívne hrubovanie – najmä na obrábanie hlbokých dutín, napr. vo výrobe nástrojov a foriem, ako aj v leteckom a kozmickom priemysle. Otočná rezná platnička má vedľajšiu reznú hranu, ktorá zaručuje vyšší výkon trieskového obrábania pri šikmom zanorení.

#### Náhradný diel:

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky č. **229695 2** (TX7; 0,9 Nm).

### Technický opis

$\varnothing$ stopky $D_s$ h6	25 mm
Vítacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{min}$	42,6 mm
Počet rezných hrán Z	4
Celková dĺžka $L_{celk}$	150 mm
Vítacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{max}$	49 mm
Séria	LOGIQ-4-FEED
Vítacie cirkulárové frézy $a_p$	0,8 mm
$\varnothing$ rezných hrán $D_c$	25 mm
Dĺžka výčnelku $L_1$	60 mm
$\varnothing D_3$	17,6 mm

Vnútorné chladenie	áno
Uhol rampy $\alpha_{\max}$	1,8 Stupeň
Dĺžka rampy L pre $\alpha_{\max}$	15,6 mm
Prevedenie stopky	Valcová stopka
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Kopírovacia fréza

---

## Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 5-dielne Typ 2	229695 2
--	----------