

**Čelná fréza DOVEIQMILL, s otvorem, Ø DC / počet čepielok Z: 80/8mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	222500 80/8
GTIN	7291075311402
Trieda položky	19D

Popis**Prevedenie:**

Mimoriadne stabilný systém roviného frézovania. Otočné rezné platničky sa upevňujú pomocou skrutky a s dodatočným upevnením v rybinovitom lôžku doštičky. Pozitívne axiálne uloženie platničiek zaručuje mäkký rez a tým aj výbornú kvalitu povrchu. Maximálna **hospodárnosť** vďaka otočným rezným platničkám s 8 reznými hranami.

Náhradný diel:

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky č. **229695 4** (IP15; 4,8 Nm).

Technický opis

vhodná otočná rezná platnička	SYHU0704..
Séria	DOVE-IQ-MILL
maximálny vonkajší Ø D_{max}	89,4 mm
Celková dĺžka L_{celk}	50 mm
maximálna hĺbka rezu a_{pmax}	4,6 mm
Počet rezných hrán Z	8

Ø rezných hrán D _c	80 mm
Ø polohovacieho otvoru	27 mm
Označenie výrobcu	IQ845 FSY D080-08-27-R07
Prevedenie stopky	s otvorom
Uhol nastavenia k	50 Stupeň
Členenie bitov	nerovnaké
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Čelná fréza

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky5-dielne Typ 4	229695 4
---	----------