

**SYHU 0704ADN-P, IC28, Typ: ALU****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	222510 ALU
GTIN	7291075311822
Trieda položky	19A

Popis**Prevedenie:**

Obojstranná otočná rezná platnička s 8 reznými hranami. Veľká zarovnávacía fazetka pre vysoké kvality povrchu. Pozitívny uhol triesky pre optimálne lámanie triesky.

Upozornenie:

Normované hodnoty pre $a_e = 0,6 \dots 1,0 \times D / a_{p \max} = 4,6 \text{ mm}$.

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Technický opis

Hrúbka platne E	4,76 mm
Posuv f_z na zub	0,25 mm
Uhlový Polomer	0,8 mm
Séria	DOVE-IQ-MILL
Geometria	ADN-P
Označenie výrobcu	IQ845 SYHU 0704ADN-P IC28
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SYHU 0704ADN-P

Typ	IC28
Rezný materiál	HM
Počet výmien/rezných hrán	8
Druh produktu	Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	500	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	480	N
Hliník > 10 % si	vhodný	400	N
mokrý maximum	vhodný		
suché	vhodný		