



## Fréza pre vysoké posuvy LOGIQ4FEED, stopka Weldon, $\varnothing$ DC / počet čepielok Z: 16/2



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	221101 16/2
GTIN	7291075392746
Trieda položky	19D

### Popis

#### Prevedenie:

Inovatívny frézovací systém s vysokým posuvom na efektívne hrubovanie – najmä na obrábanie hlbokých dutín, napr. vo výrobe nástrojov a foriem, ako aj v leteckom a kozmickom priemysle. Otočná rezná platnička má vedľajšiu reznú hranu, ktorá zaručuje vyšší výkon trieskového obrábania pri šikmom zanorení.

#### Náhradný diel:

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky č. **229695 2** (TX7; 0,9 Nm).

### Technický opis

Vrtacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{\min}$	24,6 mm
Celková dĺžka $L_{\text{celk}}$	110 mm
$\varnothing$ stopky $D_s$ h6	20 mm
Vnútorne chladenie	áno
$\varnothing D_3$	8,6 mm
Vrtacie cirkulárové frézy $a_p$	0,8 mm
$\varnothing$ rezných hrán $D_c$	16 mm
Uhol rampy $\alpha_{\max}$	4,3 Stupeň
Vrtacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{\max}$	31 mm
Séria	LOGIQ-4-FEED

Dĺžka výčnelku L <sub>1</sub>	50 mm
Počet rezných hrán Z	2
Dĺžka rampy L pre $\alpha_{\max}$	6,6 mm
Prevedenie stopky	stopka Weldon
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Kopírovacia fréza

## Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 5-dielne Typ 2	229695 2
--	----------