



## Fréza pre vysoké posuvy LOGIQ4FEED, so závitom, Ø DC / počet čepielok Z: 20/3



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	221104 20/3
GTIN	7291075393309
Trieda položky	19D

### Popis

#### Prevedenie:

Inovatívny frézovací systém s vysokým posuvom na efektívne hrubovanie – najmä na obrábanie hlbokých dutín, napr. vo výrobe nástrojov a foriem, ako aj v leteckom a kozmickom priemysle. Otočná rezná platnička má vedľajšiu reznú hranu, ktorá zaručuje vyšší výkon trieskového obrábania pri šikmom zanorení.

#### Náhradný diel:

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky č. **229695 2** (TX7; 0,9 Nm).

### Technický opis

Celková dĺžka $L_{\text{celk}}$	25 mm
Vrtacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{\text{max}}$	39 mm
Montážny závit M	M10
Počet rezných hrán Z	3
Vrtacie cirkulárové frézy $a_p$	0,8 mm
Dĺžka rampy L pre $\alpha_{\text{max}}$	10,6 mm
Vrtacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{\text{min}}$	32,6 mm
Uhol rampy $\alpha_{\text{max}}$	2,7 Stupeň

Ø rezných hrán D <sub>c</sub>	20 mm
Vnútorne chladenie	áno
Ø D <sub>3</sub>	12,6 mm
Séria	LOGIQ-4-FEED
Prevedenie stopky	so závitom
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Kopírovacia fréza

## Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 5-dielne Typ 2	229695 2
--	----------