



Fréza pre vysoké posuvy LOGIQ4FEED, so závitom, Ø DC / počet čepielok Z: 32/5



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	221104 32/5
GTIN	7291075393323
Trieda položky	19D

Popis

Prevedenie:

Inovatívny frézovací systém s vysokým posuvom na efektívne hrubovanie – najmä na obrábanie hlbokých dutín, napr. vo výrobe nástrojov a foriem, ako aj v leteckom a kozmickom priemysle. Otočná rezná platnička má vedľajšiu reznú hranu, ktorá zaručuje vyšší výkon trieskového obrábania pri šikmom zanorení.

Náhradný diel:

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky č. **229695 2** (TX7; 0,9 Nm).

Technický opis

Vítacie cirkulárové frézy Ø D _{min}	56,6 mm
Uhol rampy α _{max}	1,2 Stupeň
Séria	LOGIQ-4-FEED
Počet rezných hrán Z	5
Ø rezných hrán D _c	32 mm
Celková dĺžka L _{celk}	35 mm
Vítacie cirkulárové frézy Ø D _{max}	63 mm
Dĺžka rampy L pre α _{max}	22,6 mm

Ø D ₃	24,6 mm
Vnútorne chladenie	áno
Vrtacie cirkulárové frézy a _p	0,8 mm
Montážny závit M	M16
Prevedenie stopky	so závitom
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Kopírovacia fréza

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 5-dielne Typ 2	229695 2
--	----------