

**SZMU 080408PNRMM, IC5600, Typ: ST900****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	225800 ST900
GTIN	7291075460438
Trieda položky	19A

Popis**Prevedenie:**

Obojstranná otočná rezná platnička s 8 závitnicovými reznými hranami. Špeciálne rozmery rezných hrán pre mäkký rez na zníženie spotreby energie počas obrábania.

Upozornenie:

Normované hodnoty pre $a_e = 0,3...1 \times D$ / $a_{p,max} = 5,0$ mm.

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Technický opis

Posuv f_z na zub	0,25 mm
Séria	NEODO
Typ	ST900
Hrúbka platne E	4,76 mm
Uhlový Polomer	0,8 mm
Geometria	PNR-MM

Označenie výrobcu	S890 SZMU 080408PNRMM IC5600
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SZMU 080408PNRMM
Typ	IC5600
Rezný materiál	HM
Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	200	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	180	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	170	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	podmienene vhodný	150	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	podmienene vhodný	140	P
mokrú maximum	podmienene vhodný		
suché	vhodný		
vzduch	vhodný		