



HELI3MILL rohová fréza, so závitom, Ø DC / počet čepielok Z: 25/3mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	226484 25/3
GTIN	7291075332803
Trieda položky	19D

Popis

Prevedenie:

Procesne spoľahlivý rohový frézovací systém pre širokú škálu použití. Vyhotovenia v dvoch systémových veľkostiach s dĺžkami rezných hrán 10 a 15 mm. Optimálne zrezané otočné rezné platničky Trigon v lôžku zaručujú skutočné 90° ramená. Ideálne sa hodí na vŕtacie kruhové frézovanie a ramping.

Náhradný diel:

Súprava skrutiek pre otočné rezné platničky č. **229695 1** (TX10; 3,2 Nm).

Technický opis

Vŕtacie cirkulárové frézy Ø D _{max}	49 mm
Celková dĺžka L _{celk}	35 mm
Dĺžka rampy L pre α _{max}	159,9 mm
Ø D ₃	21 mm
vhodná otočná rezná platnička	TP..1003..
Ø rezných hrán D _c	25 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy a _p	3,4 mm
Séria	HELI-3-MILL
Uhol rampy α _{max}	2,9 Stupeň

Výťacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{\min}$	46,4 mm
Počet rezných hrán Z	3
Montážny závit M	M12
Označenie výrobcu	HM390 ETP D25-3-M12
Prevedenie stopky	so závitom
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Vnútorne chladenie	áno
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Rhová fréza

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky5-dielne Typ 1	229695 1
---	----------