

**Kotúčová fréza HELISLOT bez príruby, Ø DC / Zeff: 125/14mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	227722 125/14
GTIN	7291075430790
Trieda položky	19D

Popis**Prevedenie:**

Ekonomické obrábanie drážok a T-drážok. Rôzne šírky drážok len s jednou veľkosťou otočnej platničky vďaka koncepcii lôžka platničky s posunutými zubami. Štvorcové otočné platničky s pozitívnym uhlom čela na efektívne a šetrné obrábanie. Vysoká spoľahlivosť procesu vďaka optimalizovanému vystuženiu platničky v lôžku.

Náhradný diel:

Súprava skrutiek pre otočné platničky č. **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

Technický opis

Počet otočných rezných platničiek	14
Ø polohovacieho otvoru	40 mm
Séria	HELISLOT
Ø rezných hrán D_c	125 mm
Celková dĺžka L_{celk}	14 mm
maximálna hĺbka zárezu $a_{e\ max}$	34 mm

efektívny počet rezných hrán Z_{eff}	14
Šírka štrbiny a_p	10 mm
Označenie výrobcu	SDN D125-10-40-XN09
Prevedenie stopky	s otvorom
Druh produktu	Kotúčová fréza

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 5-dielne Typ 3	229695 3
----------------------------------------------------------	----------