



Kotúčová fréza HELISLOT bez príruby, Ø DC / Zeff: 80/10mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	227722 80/10
GTIN	7291075430776
Trieda položky	19D

Popis

Prevedenie:

Ekonomické obrábanie drážok a T-drážok. Rôzne šírky drážok len s jednou veľkosťou otočnej platničky vďaka koncepcii lôžka platničky s posunutými zubami. Štvorcové otočné platničky s pozitívnym uhlom čela na efektívne a šetrné obrábanie. Vysoká spoľahlivosť procesu vďaka optimalizovanému vystuženiu platničky v lôžku.

Náhradný diel:

Súprava skrutiek pre otočné platničky č. **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

Technický opis

Ø rezných hrán D_c	80 mm
maximálna hĺbka zárezu $a_{e \max}$	20 mm
Ø polohovacieho otvoru	27 mm
Celková dĺžka L_{celk}	14 mm
Počet otočných rezných platničiek	10
efektívny počet rezných hrán Z_{eff}	10

Séria	HELI-SLOT
Šírka štrbiny a_p	10 mm
Označenie výrobcu	SDN D080-10-27-XN09
Prevedenie stopky	s otvorom
Druh produktu	Kotúčová fréza

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 5-dielne Typ 3	229695 3
--	----------