

**Kotúčová fréza HELISLOT bez príruby, Ø DC / Zeff: 100/10mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	227714 100/10
GTIN	7291075335569
Trieda položky	19D

Popis**Prevedenie:**

Ekonomické obrábanie drážok a T-drážok. Rôzne šírky drážok len s jednou veľkosťou otočnej platničky vďaka koncepcii lôžka platničky s posunutými zubami. Štvorcové otočné platničky s pozitívnym uhlom čela na efektívne a šetrné obrábanie. Vysoká spoľahlivosť procesu vďaka optimalizovanému vystuženiu platničky v lôžku.

Náhradný diel:

Súprava skrutiek pre otočné platničky č. **229697 1** (IP15; 4,8 Nm).

Technický opis

Ø rezných hrán D_c	100 mm
Šírka štrbiny a_p	14 mm
maximálna hĺbka zárezu $a_{e\ max}$	23 mm
efektívny počet rezných hrán Z_{eff}	10
Počet otočných rezných platničiek	10
Ø polohovacieho otvoru	32 mm

Celková dĺžka L_{celk}	18 mm
Séria	HELI-SLOT
Označenie výrobcu	SDN D100-14-32-XN13
Prevedenie stopky	s otvorom
Druh produktu	Kotúčová fréza

Príslušenstvo

Upínacia skrutka Typ 1	229697 1
------------------------	----------