

**Kotúčová fréza HELISLOT bez príruby, Ø DC / Zeff: 125/12mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	227714 125/12
GTIN	7291075335576
Trieda položky	19D

Popis**Prevedenie:**

Ekonomické obrábanie drážok a T-drážok. Rôzne šírky drážok len s jednou veľkosťou otočnej platničky vďaka koncepcii lôžka platničky s posunutými zubami. Štvorcové otočné platničky s pozitívnym uhlom čela na efektívne a šetrné obrábanie. Vysoká spoľahlivosť procesu vďaka optimalizovanému vystuženiu platničky v lôžku.

Náhradný diel:

Súprava skrutiek pre otočné platničky č. **229697 1** (IP15; 4,8 Nm).

Technický opis

Šírka štrbiny a_p	14 mm
Ø rezných hrán D_c	125 mm
maximálna hĺbka zárezu $a_{e\ max}$	33 mm
Ø polohovacieho otvoru	40 mm
Séria	HELISLOT
Počet otočných rezných platničiek	12

Celková dĺžka L_{celk}	18 mm
efektívny počet rezných hrán Z_{eff}	12
Označenie výrobcu	SDN D125-14-40-XN13
Prevedenie stopky	s otvorom
Druh produktu	Kotúčová fréza

Príslušenstvo

Upínacia skrutka Typ 1	229697 1
------------------------	----------