

**TPKT 1003PDR, IC845, Typ: ST1400****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	226506 ST1400
GTIN	7291075313857
Trieda položky	19A

**Popis****Prevedenie:**

Otočná rezná platnička Trigon s 3 závitnicovými reznými hranami. Axiálne a radiálne pozitívny tvar rezných hrán. Na efektívne a presné obrábanie 90° ramien.

**Upozornenie:**

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku. Normované hodnoty pre  $a_e = 0,3...1 \times D$  /  $a_p \text{ max} = 8,0 \text{ mm}$ .

**Technický opis**

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	TPKT 1003PDR
Séria	HELI-3-MILL
Počet výmien/rezných hrán	3
Posuv $f_z$	0,13 mm
Uhlový Polomer	0,8 mm
Geometria	PDR
Označenie výrobcu	HM390 TPKT 1003PDR IC845

Typ	IC845
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	200	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	180	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	160	P
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	160	P
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	150	P
mokrý maximum	vhodný		
suché	vhodný		