

**SYHU 0704ADN, IC830, Typ: ST900****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	222511 ST900
GTIN	7291075311747
Trieda položky	19A

Popis**Prevedenie:**

Obojstranná otočná rezná platnička s 8 reznými hranami. Veľká zarovnávacía fazetka pre vysoké kvality povrchu. Pozitívny uhol triesky pre optimálne lámanie triesky.

Upozornenie:

Normované hodnoty pre $a_e = 0,6 \dots 1,0 \times D / a_{p \max} = 4,6 \text{ mm}$.

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Technický opis

Séria	DOVE-IQ-MILL
Posuv f_z na zub	0,2 mm
Hrúbka platne E	4,76 mm
Uhlový Polomer	0,8 mm
Geometria	ADN
Označenie výrobcu	IQ845 SYHU 0704ADN IC830
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SYHU 0704ADN

Typ	IC830
Rezný materiál	HM
Počet výmien/rezných hrán	8
Druh produktu	Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	200	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	170	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	160	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	podmienene vhodný	140	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	podmienene vhodný	130	P
mokrú maximum	vhodný		
suché	vhodný		