

**TPCT 1003PDR, IC830, Typ: INOX****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	226507 INOX
GTIN	7291075313635
Trieda položky	19A

Popis**Prevedenie:**

Otočná rezná platnička Trigon s 3 závitnicovými reznými hranami. Axiálne a radiálne pozitívny tvar rezných hrán. Na efektívne a presné obrábanie 90° ramien.

Upozornenie:

Normované hodnoty pre $a_e = 0,3...1 \times D$ / $a_p \text{ max} = 8,0 \text{ mm}$.

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Technický opis

Počet výmien/rezných hrán	3
Séria	HELI-3-MILL
Posuv f_z	0,1 mm
Uhlový Polomer	0,8 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	TPCT 1003PDR
Geometria	PDR
Označenie výrobcu	HM390 TPCT 1003PDR IC830

Typ	IC830
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívatel'ovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	140	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	110	M
mokrú maximum	vhodný		
suché	vhodný		