

**XNMU 040310HP, IC830, Typ: INOX****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	221201 INOX
GTIN	7291075393460
Trieda položky	19A

**Popis****Prevedenie:**

Obojstranná otočná rezná platnička so 4 reznými hranami. S vedľajšou reznou hranou.

**Upozornenie:**

Normované hodnoty pre  $a_e = 0,6...1 \times D$  /  $a_{p\ max} = 0,8$  mm.

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

**Technický opis**

Posuv $f_z$	0,8 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	XNMU 040310HP
Programovací polomer pri $a_{p\ max}$	1,8 mm
Typ	INOX
Uhlový Polomer	1 mm
Séria	LOGIQ-4-FEED
Geometria	HP

Označenie výrobcu	FFX4 XNMU 040310HP IC830
Typ	IC830
Rezný materiál	HM
maximálna hĺbka rezu $a_{p,max}$	0,8 mm
Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	$V_c$	Kód ISO
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	110	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	90	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	30	S
Inconel	podmienene vhodný	25	S
mokrú maximum	vhodný		