

HEDI

Závesný rozvádzač energií pre F, B, PL, CZ, Typ: 250AIR



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	081143 250AIR
GTIN	4003644015795
Trieda položky	08B

Popis

Prevedenie:

Výstupné zásuvky so samozatváracími krytmi.

Kompaktný závesný rozvádzač energie s robustnou, tvrdou gumou vystuženou skriňou pre priestorovo úspornú a usporiadanú distribúciu napätia a stlačeného vzduchu.

So zásuvkami pre **krajiny F, B, PL a CZ.**

- **Jednoduchý vstup kábla s odľahčením ťahu.**
- **Závesný otvor a masívny hák nástroja.**
- **Ochrana proti striekajúcej vode IPX4.**

2x 1/4" prípojkahadice na stlačený vzduch, 2,5 m hadica na stlačený vzduch.

Upozornenie:

Závesné rozvádzače energie s prípojkou Ethernet na požiadanie.

Technický opis

Šírka	227 mm
Výška	305 mm
Menovitý výkon	9,5 kW

vhodné pre krajiny	F; B; PL; CZ
Typ	250AIR
Hĺbka	212 mm
Počet zásuviek 400 V/16 A	1
Počet zásuviek 250 V	6
Počet prípojok stlačeného vzduchu	2
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Typ zástrčky Vstup	E
Druh produktu	Rozvádzače energií