

Garant**Vymeniteľný brit HiPer-Drill m7, HB7530, Ø D: 17,5mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 231640 17,5 |
| GTIN | 4045197604415 |
| Trieda položky | 21M |

Popis**Prevedenie:**

Prizmaticky brúsená rezná hlava pre presné polohovanie a stabilné uloženie.
Sústrednosť v zmontovanom stave $\leq 20 \mu\text{m}$. Pre otvory do presnosti IT9.

Upozornenie:

Rezné údaje sa vzťahujú na základný prvok $5 \times D$.
Pilotné otvory vŕtajte len pomocou vymeniteľného britu rovnakého typu.

Technický opis

| | |
|--|-------------|
| pre veľkosť základného prvku | 17 mm |
| Posuv f v oceli $< 900 \text{ N/mm}^2$ | 0,27 mm/ot, |
| Ø D | 17,5 mm |
| Séria | HiPer Drill |
| Počet výmien/rezných hrán | 1 |
| Uhol špičky | 135 Stupeň |

| | |
|----------------------|-------------------------|
| Typ | HB7530 |
| Rezný materiál | HM |
| Položstandard | áno |
| Počet rezných hrán Z | 2 |
| Druh produktu | Rezná vložka na vrtanie |

Údaje o užívateľovi

| | Zhoda | V _c | Kód ISO |
|-------------------------------------|-------------------|----------------|---------|
| Oceľ < 500 N/mm ² | vhodný | 130 | P |
| Oceľ < 750 N/mm ² | vhodný | 110 | P |
| Oceľ < 900 N/mm ² | vhodný | 100 | P |
| Oceľ < 1100 N/mm ² | vhodný | 90 | P |
| Oceľ < 1400 N/mm ² | vhodný | 75 | P |
| TOOLOX 33 | vhodný | 40 | H |
| TOOLOX 44 | vhodný | 35 | H |
| HARDOX 500 < 1600 N/mm ² | podmienene vhodný | 30 | H |
| GG(G) | podmienene vhodný | 80 | K |
| mokrý maximum | vhodný | | |

Príslušenstvo

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Skrutka Torx Plus® Pohon 8IP1 | 231999 8IP1 |
|-------------------------------|-------------|