

**XNMU 130608PNN-MM, IC830, Typ: ST1400****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	227742 ST1400
GTIN	7291075311273
Trieda položky	19A

Popis**Prevedenie:**

Obojstranná otočná rezná platnička s 8 závitnicovými reznými hranami. Veľmi robustné vyhotovenie, mimoriadna hrúbka platničky. Vysoká spoľahlivosť procesu vďaka pozitívnej montážnej polohe v lôžku platničky. Vynikajúca kontrola a odvod triesok.

Upozornenie:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku. Normované hodnoty pre a_e max

Technický opis

Séria	HELI-SLOT
Posuv f_z	0,1 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	XNMU 130608PNN-MM
Uhlový Polomer	0,8 mm
Typ	ST1400
Geometria	PNN-MM

Označenie výrobcu	XNMU 130608PNN-MM IC830
Typ	IC830
Rezný materiál	HM
Počet výmien/rezných hrán	8
Druh produktu	Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm ²	podmienene vhodný	220	P
Oceľ < 750 N/mm ²	podmienene vhodný	200	P
Oceľ < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	170	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	160	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	140	P
mokrú maximum	vhodný		
suché	vhodný		