

**SZMU 080412PNRMM, IC845, Typ: ST900****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 225802 ST900  |
| GTIN             | 7291075440041 |
| Trieda položky   | 19A           |

**Popis****Prevedenie:**

Obojstranná otočná rezná platnička s 8 závitnicovými reznými hranami. Špeciálne rozmery rezných hrán pre mäkký rez na zníženie spotreby energie počas obrábania.

**Upozornenie:**

Normované hodnoty pre  $a_e = 0,3...1 \times D$  /  $a_{p\max} = 5,0$  mm.

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

**Technický opis**

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Séria              | NEODO   |
| Typ                | ST900   |
| Hrúbka platne E    | 4,76 mm |
| Posuv $f_z$ na zub | 0,25 mm |
| Uhlový Polomer     | 1,2 mm  |
| Geometria          | PNR-MM  |

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Označenie výrobcu                     | S890 SZMU 080412PNRMM IC845                      |
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | SZMU 080412PNRMM                                 |
| Typ                                   | IC845  |
| Rezný materiál                        | HM   |
| Počet výmien/rezných hrán             | 4  |
| Druh produktu                         | Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie |

### Údaje o užívateľovi

|                               | Zhoda             | V <sub>c</sub> | Kód ISO |
|-------------------------------|-------------------|----------------|---------|
| Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný            | 160            | P       |
| Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný            | 150            | P       |
| Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný            | 140            | P       |
| Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup> | podmienene vhodný | 120            | P       |
| Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup> | podmienene vhodný | 110            | P       |
| mokrý maximum                 | vhodný            |                |         |
| suché                         | vhodný            |                |         |