


SYHU 0704ADN-MM, IC830, Typ: ST1400

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	222513 ST1400
GTIN	7291075311808
Trieda položky	19A

Popis
Prevedenie:

Obojstranná otočná rezná platnička s 8 reznými hranami. Veľká zarovnávacía fazetka pre vysoké kvality povrchu. Pozitívny uhol triesky pre optimálne lámanie triesky.

Upozornenie:

Normované hodnoty pre $a_e = 0,6 \dots 1,0 \times D$ / $a_{p \max} = 4,6$ mm.

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Technický opis

Posuv f_z na zub	0,18 mm
Hrúbka platne E	4,76 mm
Uhlový Polomer	0,8 mm
Séria	DOVE-IQ-MILL
Geometria	ADN-MM
Označenie výrobcu	IQ845 SYHU 0704ADN-MM IC830
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SYHU 0704ADN-MM

Typ	IC830
Rezný materiál	HM
Počet výmien/rezných hrán	8
Druh produktu	Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm ²	podmienene vhodný	220	P
Oceľ < 750 N/mm ²	podmienene vhodný	190	P
Oceľ < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	160	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	140	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	130	P
mokrý maximum	vhodný		
suché	vhodný		