

**TPKT 1003PDR, IC808, Typ: ST900****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	226502 ST900
GTIN	7291075313611
Trieda položky	19A

Popis**Prevedenie:**

Otočná rezná platnička Trigon s 3 závitnicovými reznými hranami. Axiálne a radiálne pozitívny tvar rezných hrán. Na efektívne a presné obrábanie 90° ramien.

Upozornenie:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku. Normované hodnoty pre $a_e = 0,3...1 \times D$ / $a_p \text{ max} = 8,0 \text{ mm}$.

Technický opis

Uhlový Polomer	0,8 mm
Posuv f_z	0,15 mm
Počet výmien/rezných hrán	3
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	TPKT 1003PDR
Séria	HELI-3-MILL
Geometria	PDR
Označenie výrobcu	HM390 TPKT 1003PDR IC808

Typ	IC808
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	300	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	280	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	260	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	podmienene vhodný	240	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	podmienene vhodný	220	P
mokrý maximum	vhodný		
suché	vhodný		