

**TPKT 1003PDR, IC882, Typ: S****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	226509 S
GTIN	7291075313567
Trieda položky	19A

Popis**Prevedenie:**

Otočná rezná platnička Trigon s 3 závitnicovými reznými hranami. Axiálne a radiálne pozitívny tvar rezných hrán. Na efektívne a presné obrábanie 90° ramien.

Upozornenie:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku. Normované hodnoty pre $a_e = 0,3...1 \times D$ / a_p max = 8,0 mm.

Technický opis

Séria	HELI-3-MILL
Posuv f_z	0,1 mm
Počet výmien/rezných hrán	3
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	TPKT 1003PDR
Uhlový Polomer	0,8 mm
Geometria	PDR
Označenie výrobcu	HM390 TPKT 1003PDR IC882

Typ	IC882
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Ti > 850 N/mm ²	vhodný	50	S
mokrú maximum	vhodný		
suché	vhodný		