


**XNMU 130608PNN-MM, IC330, Typ: INOX****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	227743 INOX
GTIN	7291075311327
Trieda položky	19A

**Popis****Prevedenie:**

Obojstranná otočná rezná platnička s 8 závitnicovými reznými hranami. Veľmi robustné vyhotovenie, mimoriadna hrúbka platničky. Vysoká spoľahlivosť procesu vďaka pozitívnej montážnej polohe v lôžku platničky. Vynikajúca kontrola a odvod triesok.

**Upozornenie:**

Normované hodnoty pre  $a_e$  max

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

**Technický opis**

Typ	INOX
Posuv $f_z$	0,1 mm
Uhlový Polomer	0,8 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	XNMU 130608PNN-MM
Séria	HELISLOT
Geometria	PNN-MM

Označenie výrobcu	XNMU 130608PNN-MM IC330
Typ	IC330
Rezný materiál	HM
Počet výmien/rezných hrán	8
Druh produktu	Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	130	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	100	M
mokrý maximum	vhodný		
suché	vhodný		