

**TPKT 1003PDR, IC5400, Typ: ST900****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	226503 ST900
GTIN	7291075313680
Trieda položky	19A

**Popis****Prevedenie:**

Otočná rezná platnička Trigon s 3 závitnicovými reznými hranami. Axiálne a radiálne pozitívny tvar rezných hrán. Na efektívne a presné obrábanie 90° ramien.

**Upozornenie:**

Normované hodnoty pre  $a_e = 0,3...1 \times D$  /  $a_p \text{ max} = 8,0 \text{ mm}$ .

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

**Technický opis**

Posuv $f_z$	0,15 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	TPKT 1003PDR
Počet výmien/rezných hrán	3
Uhlový Polomer	0,8 mm
Séria	HELI-3-MILL
Geometria	PDR
Označenie výrobcu	HM390 TPKT 1003PDR IC5400

Typ	IC5400
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	320	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	280	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	260	P
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	240	P
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	220	P
mokrú maximum	podmienene vhodný		
suché	vhodný		
vzduch	vhodný		