


**XNMU 130608PNN-MM, IC380, Typ: S****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	227744 S
GTIN	7291075311303
Trieda položky	19A

Popis**Prevedenie:**

Obojstranná otočná rezná platnička s 8 závitnicovými reznými hranami. Veľmi robustné vyhotovenie, mimoriadna hrúbka platničky. Vysoká spoľahlivosť procesu vďaka pozitívnej montážnej polohe v lôžku platničky. Vynikajúca kontrola a odvod triesok.

Upozornenie:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku. Normované hodnoty pre a_e max

Technický opis

Posuv f_z	0,15 mm
Typ	S
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	XNMU 130608PNN-MM
Séria	HELI-SLOT
Uhlový Polomer	0,8 mm
Geometria	PNN-MM

Označenie výrobcu	XNMU 130608PNN-MM IC380
Typ	IC380
Rezný materiál	HM
Počet výmien/rezných hrán	8
Druh produktu	Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 50 HRC	podmienene vhodný	50	H
Oceľ < 55 HRC	podmienene vhodný	50	H
Oceľ < 60 HRC	podmienene vhodný	45	H
Oceľ < 65 HRC	podmienene vhodný	45	H
Ti > 850 N/mm ²	vhodný	45	S
mokrú maximum	vhodný		
suché	vhodný		